

Zestaw wkrętek udarowych KK900, liczba części: 19



Dane zamówienia

Numer katalogowy	673010 19
GTIN	4013288222176
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Do rozłączania uporczywych połączeń śrubowych. Impuls młota jest przekształcany w ruch obrotowy z momentem wyzwalałym wynoszącym ok. 25 Nm. Grot przelotowy zapewnia bezstratne przenoszenie siły.

Do stosowania ze specjalnie utwardzonymi i wyjątkowo wytrzymałymi bitami z zewnętrznym gniazdem wejściowym 6-kątnym 1/4 cala.

Zalety:

Funkcję wkrętkarki udarowej i śrubokręta można przełączać w razie potrzeby.

w dostawie::

Bity udarowe do śrub z główką Phillips, 70 mm: Po 1 szt. PH1; PH2; PH3

Bity udarowe do śrub Pozidriv, 70 mm: Po 1 szt. PZ1; PZ2; PZ3

Bity udarowe do śrub z gniazdem 6-kątnym, 70 mm: Po 1 szt. 3; 4; 5; 6 mm

Bity udarowe do śrub Torx, 70 mm: Po 1 szt. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity udarowe do śrub z rowkiem, 70 mm: Po 1 szt. 4; 5,5; 6,5 mm

Uchwyt do wkrętek udarowych: 1 szt.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	KK 900 Set 1
liczba wkrętek	18

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
liczba części	19
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe