

**uvex****Hełmy ochronne uvex pronamic alpine, kolor: YELLOW****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097837 YELLOW
GTIN	
Klasa artykułu	04U

**Opis****Wykonanie:**

Ten sportowy **wielofunkcyjny hełm** łączy właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Pronamic oznacza optymalną ochronę (**protection**) i dynamikę (**dynamic**). Wygodna regulacja szerokości za pomocą gumowanego pokrętła. Stopniowa regulacja wyposażenia wewnętrznego zapewnia optymalne osadzenie. Duże otwory wentylacyjne z boku hełmu. Liczne elementy montażowe do akcesoriów do hełmów, takich jak ochrona twarzy, okulary ochronne i latarki czołowe. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Odporny na zimno **do -30°C**.

- **Taśma mocowana w 4 punktach**
- **30 mm uchwyt ze slotem euro**
- **Opaska przeciwpotna PU**
- **Nisko wyprowadzona osłona na kark**
- **Z zapięciem przekręcanym**

**Zastosowanie:**

Konserwacja, budowa rusztowań, technika konserwacji, montaż, prace na wysokościach i ratunkowe.

**Norma:**

DIN EN 392; DIN EN 12492

**Opis techniczny**

masa	490 g
wielk.	53 - 63 cm
z regulacją wielkości	Zapięcie obrotowe
kolor	żółty
Właściwości hełmu	Właściwości ochronne do -30 °C
Właściwości hełmu	Ochrona przed odpryskami ciepłego metalu
Właściwości hełmu	Ochrona przed odkształceniem bocznym
Materiał skorupy hełmu	ABS
norma	DIN EN 397
norma	DIN EN 12492
Rodzaj produktu	Hełmy ochronne