

uvex**Hełmy ochronne uvex pronamic alpine MIPS, kolor: WHITE**

Dane zamówienia

Numer katalogowy

097839 WHITE

GTIN

Klasa artykułu

04U

Opis

Wykonanie:

Ten sportowy **wielofunkcyjny hełm** łączy właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Pronamic oznacza optymalną ochronę (**protection**) i dynamikę (**dynamic**). Wygodna regulacja szerokości za pomocą gumowanego pokrętki. Stopniowa regulacja wyposażenia wewnętrznego zapewnia optymalne osadzenie. Duże otwory wentylacyjne z boku hełmu. Liczne elementy montażowe do akcesoriów do hełmów, takich jak ochrona twarzy, okulary ochronne i latarki czołowe. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Odporny na zimno **do -30°C**.

- **Taśma mocowana w 4 punktach**
- **30 mm uchwyt ze slotem euro**
- **Opaska przeciwpotna PU**
- **Nisko wyprowadzona osłona na kark**
- **Z zapięciem przekręcanym**

Ze **zintegrowaną technologią MIPS**.

Zastosowanie:

Konserwacja, budowa rusztowań, technika konserwacji, montaż, prace na wysokościach i ratunkowe.

Norma:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Opis techniczny

kolor	białe
wielk.	53 - 63 cm
z regulacją wielkości	Zapięcie obrotowe
masa	490 g
Właściwości hełmu	Właściwości ochronne do -30°C
Właściwości hełmu	Ochrona przed odpryskami ciepłego metalu
Właściwości hełmu	Ochrona przed odkształceniem bocznym
Materiał skorupy hełmu	ABS
norma	DIN EN 397
norma	DIN EN 12492
Rodzaj produktu	Hełmy ochronne