

metabo**Akumulatorowy młot udarowy z akumulatorem LiHDKHLTXBL28Q****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.**

Wiertarka udarowa ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku. **Metabo Quick:** szybka wymiana uchwyty wiertarskiego bez użycia narzędzi.

Młot uniwersalny z 3 funkcjami: **wiercenie udarowe, wiercenie i przecinanie.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet w trakcie pracy ciągłej.
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
- **Złączki zabezpieczające:** mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.
- **Niezwykle lekki i poręczny młot akumulatorowy** ze zintegrowanym interfejsem do odsysania.
- **Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność** dzięki technologii bezszczotkowej i wysokowydajnemu mechanizmowi udarowemu.
- **Wiercenie bezpyłowe** z kompaktowym odsysaniem pyłu ISA 28 (akcesoria).
- **Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru** do pracy w miękkich materiałach.
- **Elektroniczny łagodny rozruch** do precyzyjnego nawiercenia.
- **Lampa warsztatowa LED** dla optymalnej widoczności miejsca wiercenia.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.

W komplecie 2x akumulator, ładowarka i metaBOX. Z uchwytem młotkowym i szybko mocującym uchwytem wiertarskim.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	2
kształt uchwytu narzędziowego	SDS Plus
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	28 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Masa bez akumulatorów	3,4 kg
oznaczenie producenta	KH 18 LTX BL 28 Q
pojemność akumulatora	5,5 Ah
energia uderzenia	3 J
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
Opakowanie	Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
liczba uderzeń	4470 min ⁻¹
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa