

metabo**Akumulatorowy młot udarowy bez akumulatora KHLTXBL28Q****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.**

Wiertarka udarowa ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku. **Metabo Quick:** szybka wymiana uchwytu wiertarskiego bez użycia narzędzi.

Młot uniwersalny z 3 funkcjami: **wiercenie udarowe, wiercenie i przecinanie.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet w trakcie pracy ciągłej.
- Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
- Złączki zabezpieczające: mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.
- Niezwykle lekki i poręczny młot akumulatorowy ze zintegrowanym interfejsem do odsysania.
- Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki technologii bezszczotkowej i wysokowydajnemu mechanizmowi udarowemu.
- Wiercenie bezpyłowe z kompaktowym odsysaniem pyłu ISA 28 (akcesoria).
- **Metabo VibraTech (MVT):** przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet w trakcie pracy ciągłej.
- Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru do pracy w miękkich materiałach.
- Elektroniczny łagodny rozruch do precyzyjnego nawiercenia.

- **Lampa warsztatowa LED dla optymalnej widoczności miejsca wiercenia.**

Zalety:**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.

Bez akumulatora i ładowarki. Z uchwytem młotkowym i szybkomocującym uchwytem wiertarskim.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
liczba uderzeń	4470 min ⁻¹
oznaczenie producenta	KH 18 LTX BL 28 Q
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
kształt uchwyty narzędziowego	SDS Plus
Masa bez akumulatorów	3,4 kg
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	28 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
energia uderzenia	3 J
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa