

metabo**Akumulatorowy młot udarowy z akumulatorem LiHDKHLTXBL24****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 075560 KHLTXBL24 |
| GTIN | 4061792218529 |
| Klasa artykułu | 03D |

Opis**Wykonanie:****Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.**

Wiertarka udarowa ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku. Młot uniwersalny z 3 funkcjami:

wiercenie udarowe, wiercenie i przecinanie.

- **Metabo VibraTech (MVT):** przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet w trakcie pracy ciągłej.
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
- **Złączki zabezpieczające:** mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.
- **Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy** z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej.
- **Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność** dzięki technologii bezszczotkowej i wysokowydajnemu mechanizmowi udarowemu.
- **Wiercenie bezpyłowe** z zewnętrznym odsysaniem pyłu ESA plus.
- **Elektroniczny łagodny rozruch** do precyzyjnego nawiercenia.
- **Lampa warsztatowa LED** dla optymalnej widoczności miejsca wiercenia.

Zalety:**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.

W komplecie 2x akumulator, ładowarka i metaBOX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------|
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| kształt uchwytu narzędziowego | SDS Plus |
| oznaczenie producenta | KH 18 LTX BL 24 |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| energia uderzenia | 2,2 J |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm |
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 24 mm |
| Masa bez akumulatorów | 2,7 kg |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm |
| pojemność akumulatora | 4 Ah |
| Opakowanie | Metabox |
| liczba uderzeń | 4750 min ⁻¹ |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 1280 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Wiertarka udarowa |