

**metabo****Akumulatorowy młot udarowy z akumulatorem litowo-jonowym BHLTX16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:****Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.**

Wiertarka udarowa ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku. Młoty udarowy z 2 funkcjami: **wiercenie udarowe i wiercenie.**

- **Metabo VibraTech (MVT): przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet w trakcie pracy ciągłej.**
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.**
- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa silnika przy blokowaniu narzędzia nasadzanego dla bezpiecznej pracy.**
- **Bardzo lekki, kompaktowy akumulatorowy młot udarowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej.**
- **Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki technologii bezszczotkowej i wysokowydajnemu mechanizmowi udarowemu.**
- **Lampa warsztatowa LED dla optymalnej widoczności miejsca wiercenia.**

**Zalety:****100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

**w dostawie::**

W komplecie 2× akumulator, ładowarka i metaBOX.

W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

**Opis techniczny**

Opakowanie	Metabox
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 730 min <sup>-1</sup>
energia uderu	1,3 J
pojemność akumulatora	2 Ah
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Masa bez akumulatorów	1,6 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa z akumulatorkiem	2 kg
oznaczenie producenta	BH 18 LTX BL 16
Napięcie akumulatorów	18 V
kształt uchwytu narzędziowego	SDS Plus
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
liczba uderów	5250 min <sup>-1</sup>
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa