

metabo**Szlifierki kątowe, typ: WEV11-125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****To Ty definiujesz granice, a nie Twoje urządzenie.**

Dzięki urządzeniom o mocy od 850 do 1900 W znajdziesz odpowiednią szlifierkę kątową do wszelkich wymagań i zastosowań. Kompaktowa szlifierka kąтова z **regulacją prędkości obrotowej** i **najmniejszym obwodem uchwytu w swojej klasie wydajności** zapewnia doskonałą ergonomię.

- **Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.**
- **Obudowa przekładni może być obracana skokowo o 90° dla osób leworęcznych lub do przecinania.**
- **Stała prędkość obrotowa pod obciążeniem.**
- **Niemęcząca praca jak nigdy dotąd: kompaktowa szlifierka kąтова z regulacją prędkości obrotowej i najmniejszym obwodem uchwytu w swojej klasie wydajności zapewnia doskonałą ergonomię.**
- **Dłuższa żywotność, więcej przejść: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpylewą, o 20% większą odpornością na przeciążenia i momencie obrotowym większym o 50%.**
- **Beznarzędziowa, szybka wymiana krążków za naciśnięciem przycisku dzięki systemowi Metabo M-Quick.**
- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.**
- **Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.**

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw mocujący, dodatkowy uchwyt i klucz dwutrzpieniowy.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
gwint przyłączeniowy	M14
oznaczenie producenta	WEV 11-125 Quick
masa	2,1 kg
Układ łagodnego rozruchu	tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. Ø tarczy	125 mm
długość przewodu	4 m
cechy szczególne	System szybkowymienny
pobór mocy	1100 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2800 - 10500 min ⁻¹
moment obrotowy	3 Nm
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe