

**metabo****Akumulatorowa szlifierka kąтова z akumulatorem, typ: WLT11-125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Bezszczotkowa szlifierka kąтова 18 V o najwyższej wydajności, o mocy równej urządzeniu przewodowemu 1100 W.

- **Pakiet akumulatorów można obracać co 90°.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.**
- **Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej wydajności przy maksymalnej poręczności.**
- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.**
- **Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka do najniższego poziomu na rynku – dla maksymalnej ochrony użytkownika.**

**Zalety:**

**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

**w dostawie::**

W komplecie akumulator, ładowarka i metaBOX. W komplecie pokrywa ochronna, kołnierz podporowy, nakrętka z 2 przeciwległymi otworami, dodatkowy uchwyt, klucz dwutrzpieniowy i 2 akumulatory Li-Power.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

## Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	10000 min <sup>-1</sup>
masa	2,5 kg
maks. Ø tarczy	125 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
masa z akumulatorkiem	2,5 kg
układ czuwakowy	nie
Masa bez akumulatorów	1,8 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. głębokość cięcia	27 mm
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
Kickbackstop	tak
pojemność akumulatora	4 Ah
konstrukcja silnika	bezszytkowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Opakowanie	Metabox
Układ łagodnego rozruchu	tak
oznaczenie producenta	W 18 LT BL 11-125
maks. wibracje wg EN	8 m/s <sup>2</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe