

**metabo****Szlifierki kątowe, typ: WE26-230****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Mocna szlifierka kąтова 230 mm wyposażona w silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpyłową zapewniającą długą żywotność:

- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu krążka – dla wysokiej ochrony użytkownika.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i blokada ponownego rozruchu.**

**w dostawie::**

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, nakrętki szybkomocujące.

**Opis techniczny**

maks. Ø tarczy	230 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. wibracje wg EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min <sup>-1</sup>
Układ łagodnego rozruchu	tak
masa	6,3 kg
pobór mocy	2600 W
maks. głębokość cięcia	65 mm
oznaczenie producenta	WE 26-230 MVT Quick

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
cechy szczególne	Układ łagodnego rozruchu
cechy szczególne	Ochrona przed ponownym uruchomieniem
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe