

metabo**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z akumulatorem litowo-jonowym, Typ: SB18LBL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.**

Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Ponadto wszystkie akumulatory Metabo objęte są 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasne światło robocze LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy. Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

- **Akumulatorowa wiertarka udarowa o wyjątkowo zwartej konstrukcji do uniwersalnych zastosowań.**
- **Funkcja wiercenia udarowego do wiercenia w murze.**
- **Zintegrowana lampa warsztatowa LED z funkcją poświaty zapewnia optymalną jasność w obszarze roboczym.**
- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie uchwyt wiertarski szybkoobrotowy, 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka oraz metaBox.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Opakowanie	Metabox
typowe zastosowanie	Medium
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
liczba uderzeń	26000 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	32 mm
oznaczenie producenta	SB 18 L BL
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	25 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1850
masa z akumulatorkiem	1,4 kg
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Masa bez akumulatorów	0,9 kg
pojemność akumulatora	2 Ah
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	10 mm

konstrukcja silnika

bezsztotkowe

Rodzaj produktu

Wiertarko-wkrętarci udarowe