

**metabo****Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora, Typ: BSLTBL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:****Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.**

**System Quick oszczędza dużo czasu** w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Bezszcotkowa wiertarkowkrętarka o maksymalnej mocy do najcięższych zastosowań.**
- **Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność wiercenia i wkręcania.**
- **Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.**
- **Z praktycznym hakiem do paska i uchwytem na bity, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**
- **Akumulator LiHD zapewnia optymalną moc, bardzo długą żywotność i trwałość.**

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

**Zalety:**

**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

**w dostawie::**

Z wiertarskim uchwytem szybkoobrotowym, bez akumulatora i ładowarki.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

## Opis techniczny

Masa bez akumulatorów	1,2 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
zakres mocowania uchwyty szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
typowe zastosowanie	Strong
Napięcie akumulatorów	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	75 Nm
masa z akumulatorkiem	1,6 kg
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	34 Nm
Opakowanie	Metabox
konstrukcja silnika	bezczotkowe
oznaczenie producenta	BS 18 LT BL
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka

USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, bez akumulatora, zakres mocowania uchwyty szybkomocującego 1,5-13