



Hełmy ochronne EVOLite®, kolor: WHITE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097862 WHITE
GTIN	5038428015431
Klasa artykułu	09W

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekki przemysłowy hełm ochronny (341 g) **EVOLite®** z przezroczystym uchwytem na karty identyfikacyjne. **Nisko położony pasek na kark** zapewnia nadzwyczaj dobre dopasowanie. **6-punktowy system pasków** umożliwia regulację głębokości i zapewnia **maksymalne dopasowanie**. **Wentylacja boczna i tylna** zapewnia optymalny ruch powietrza wewnątrz skorupy, obniżając temperaturę kasku średnio o 2–3 stopnie. W komplecie wygodna, funkcjonalna **opaska przeciwpotna Chamlon™ z bawełny**. Średnia długość daszka. Duży obszar do nadruku logo i oznaczeń oraz elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność (EN 12899-1, klasa RA2).

- **Taśma mocowana w 6 punktach**
- **Z zapięciem obrotowym**
- **Zintegrowany system wentylacji**

Norma:

DIN EN 397

Właściwości hełmu: Właściwości ochronne do -30 °C

Materiał skorupy hełmu: ABS

z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

wielk.: 53 - 64 cm

masa: 341 g

Opis techniczny

wielk.	53 - 64 cm
kolor	białe
z regulacją wielkości	Zapięcie obrotowe
masa	341 g
Właściwości hełmu	Ochrona przed odpryskami ciepłego metalu
Właściwości hełmu	Ochrona przed odkształceniem bocznym
Właściwości hełmu	Właściwości ochronne do -30 °C
Materiał skorupy hełmu	ABS
norma	DIN EN 397
Rodzaj produktu	Hełmy ochronne