



Hełmy ochronne EVO® 3, kolor: YELLOW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097863 YELLOW
GTIN	
Klasa artykułu	09W

Opis

Wykonanie:

Dzięki swojej mocnej skorupie wewnętrznej przemysłowy hełm ochronny **EVO® 3** łączy doskonałą ochronę z licznymi cechami zapewniającymi komfort. **Nisko położony pasek na kark** zapewnia nadzwyczaj dobre dopasowanie. **6-punktowy system pasków** umożliwia regulację głębokości i zapewnia **maksymalne dopasowanie**. **Wentylacja boczna i tylna** zapewnia optymalny ruch powietrza wewnątrz skorupy, obniżając temperaturę kasku średnio o 2–3 stopnie. W komplecie wygodna, funkcjonalna **opaska przeciwpotna Chamlon™ z bawełny**. Średnia długość daszka. Duży obszar do nadruku logo i oznaczeń.

- **Taśma mocowana w 6 punktach**
- **Z zapięciem obrotowym**
- **Zintegrowany system wentylacji**

Norma:

DIN EN 397

Opis techniczny

z regulacją wielkości	Zapięcie obrotowe
kolor	żółty
masa	372 g

wielk.	53 - 64 cm
Właściwości hełmu	Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu
Właściwości hełmu	Właściwości ochronne do -30 °C
Materiał skorupy hełmu	HDPE
norma	DIN EN 397
Rodzaj produktu	Hełmy ochronne