

**TMSERROR, Typ: GBH18V24C****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowa młoto-wiertarka 18 V z uchwytem narzędziowym SDS-plus i silnikiem bezszczotkowym.

- **Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony użytkownika i maszyny.**
- **Obroty prawe/lewe.**
- **Niezwykle solidna: Electronic Motor Protection wyłącza silnik w przypadku przeciążenia; pełna funkcjonalność po teście upadku z 2 m na beton.**

Akumulatorowy młot udarowy ze zintegrowanym modułem Bluetooth Connectivity.

- **Funkcja Kickback Control i Vibration Control.**
- **Interfejs użytkownika do wyboru trybu narzędzia (Auto/ Favorit).**

w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 5,0 Ah, ładowarka, ogranicznik głębokości, wkładka 1/1 L-BOXX do urządzenia i ładowarki oraz L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073866.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
-----------------------	------

oznaczenie producenta	GBH 18V-24 C
maks. wibracje wg EN	16 m/s ²
kształt uchwytu narzędziowego	SDS-Plus
pojemność akumulatora	5 Ah
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
liczba uderzeń	4350 min ⁻¹
masa	2,9 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	24 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
energia uderzenia	2,4 J
Rodzaj produktu	Młoty udarowe

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073851 B18
----------------------------------------------------------	------------