

## HEDI

### Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL, CZ, typ: 50R



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081104 50R
GTIN	4003644024117
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Kompaktowe i wysokiej jakości plastikowe bębny kablowe HEDI® w całości z tworzywa sztucznego o średnicy bębna 250 mm oraz ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.

- **Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą dowolność podłoża i wygodę noszenia.**
- **Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.**
- **Możliwość prostego montażu na ścianie.**

Do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz.: Krótkotrwałe zastosowanie na zewnątrz jest dozwolone.

##### Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

#### Opis techniczny

napięcie znamionowe	250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
Dostępny system diagnostyczny	tak
długość przewodu	50 m
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
rodzaj przewodu	3G1,5
liczba gniazd wtykowych	3
materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
kolor kabla	czarny
stopień ochrony IP	IP 44
materiał kabla	guma
klasa przewodu	H05RR-F
Rodzaj produktu	Bębny kablowe