

**APKT 1003 PDER, HBM025, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Klasa artykułu	22A

Opis**Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Opis techniczny

promień naroża	0,5 mm
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APKT 1003 PDER
Gatunek	HBM025
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	220 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	255 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	205 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	175 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	155 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	150 m/min	K
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		