



Wkrętak dynamometryczny bez skali, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 200cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659958 200
GTIN	7610733291731
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są **mokre lub zaolejone**. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwala jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).

Żądany moment obrotowy może być regulowany bezstopniowo za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego (nr 654300 – 654460) i wkrętaka 6-kątnego SW 5 (nie wchodzi w zakres dostawy). Do **mocowania grotów wymiennych 6 mm** (nr 659920 – 659928).

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.

Opis techniczny

Kalibracja	O6
Kalibracja	O7
zakres momentu obrotowego	0,4 - 2 Nm
nastawiony moment obrotowy	100 cNm
możliwość protokołowania danych	nie
odpowiednie groty wymienne	6 mm

kierunek dociągania	dociąganie w prawo
Feedback	Wyzwalający
metoda pomiarowa	moment obrotowy
przełączalny odczyt	cNm
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
norma	DIN EN ISO 6789
długość całkowita L	124 mm
nastawiony moment obrotowy	1 Nm
Technika pomiarowa	mechanicznie
Kształt przyłącza	groty wymienne
Zakres momentów obrotowych	40 - 200 cNm
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
maksymalny moment obrotowy	200 cNm
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

Usługi

Nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali Typ SET	020080 SET
Kalibracja i nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali maksymalny moment obrotowy 400 Nm	020090 400