



Wkrętak dynamometryczny bez skali, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 500cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659958 500
GTIN	7610733291748
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są **mokre lub zaolejone**. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwała się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).

Żądany moment obrotowy może być regulowany bezstopniowo za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego (nr 654300 – 654460) i wkrętaka 6-kątnego SW 5 (nie wchodzi w zakres dostawy). Do **mocowania grotów wymiennych 6 mm** (nr 659920 – 659928).

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.

Opis techniczny

Zakres momentów obrotowych	100 - 500 cNm
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
przełączalny odczyt	cNm
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Technika pomiarowa	mechanicznie
metoda pomiarowa	moment obrotowy

Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback	Wyzwalający
zakres momentu obrotowego	1 - 5 Nm
Kształt przyłącza	groty wymienne
maksymalny moment obrotowy	500 cNm
Kalibracja	O6
Kalibracja	O7
długość całkowita L	124 mm
norma	DIN EN ISO 6789
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
nastawiony moment obrotowy	3 Nm
nastawiony moment obrotowy	300 cNm
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
odpowiednie groty wymienne	6 mm
możliwość protokołowania danych	nie
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

Usługi

Nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali Typ SET	020080 SET
Kalibracja i nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali maksymalny moment obrotowy 400 Nm	020090 400