

**BDMT 170408 ER-N3, PR1225, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227670 ST1400
GTIN	4960664609543
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Frezy są uzbrajane naprzemiennie w jednakową liczbę płytek skrawających typu N3 i N4. Prosimy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,09 – 0,16 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	0,09 – 0,16 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408 ER-N3
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		