

Garant**Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, liczba kluczy: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622156 8
GTIN	4067263046615
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. **Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

Zawartość:

po 1 kluczu nasadowym nr 622152: Wielk. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Opis techniczny

liczba wkrętaków	8
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
uchwyt kształtowy	ergonomiczna, prosta
materiał uchwytu	2-komponentowe tworzywo Haptoprene
materiał grotu	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia grotu	niklowana i chromowana

grot i uchwyt rozłączne	nie
z przedłużaczem (-ami) grotu	nie
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 5 mm	622152 5
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 5,5 mm	622152 5,5
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 6 mm	622152 6
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 7 mm	622152 7
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 8 mm	622152 8
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 9 mm	622152 9
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 10 mm	622152 10
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene rozwartość klucza 13 mm	622152 13