



Przyrząd nastawczy UNO, Typ: UAFCAM



Dane zamówienia

Numer katalogowy	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Klasa artykułu	34H

Opis

Wykonanie:

- Duży ekran wielodotykowy z intuicyjnym i prostym interfejsem Microvision.
- Urządzenie kalibracyjne na uchwycie podstawowym SK50.
- Łatwe odkładanie 3 adapterów z nasadkami SK50.
- Szybkie przestawianie obydwu osi dzięki funkcji Release-by-Touch (X/Z).
- Regulacja precyzyjna obu osi (X/Z) za pomocą pokrętki.
- Wrzeciono 4x 90° z hamulcem.
- Kamera z 32-krotnym powiększeniem.

Urządzenie współpracuje z opcjonalnym, symulującym warunki zbliżone do produkcyjnych oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.

Zastosowanie:

Do pomiarów i wstępnego ustawiania narzędzi na maszynie w dziale produkcyjnym lub w ramach przygotowania do pracy.

w dostawie::

Drukarka etykiet termicznych z etykietami, prosta systemowa szafka dolna, oprogramowanie pomiarowe we wszystkich głównych językach obcych, **uruchomienie i szkolenie (1/2 dnia)**.

Wyp. dodatkowe:

Przyrządy nastawcze Haimer są kompatybilne z redukcjami GARANT nr 354771; 354773; 354775; 354777 i 354779. Redukcje Haimer są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

Karta danych

szerokość podstawy	1294 mm
głębokość	590 mm
masa	300 kg
zakres pomiaru Z	400 mm
Druga kamera w uchwycie obiektywu	tak
Sprawdziany szczękowe X	100 mm
Obciążenie wrzeciona	30 kg
Szerokość całkowita	2264 mm
zakres pomiaru X	400 mm
złącze	Hoffmann Group Connected
wys. całkowita	1735 mm
Uchwyty podstawowe	Wrzeciono SK50, ultraprecyzyjne
Seria	Hoffmann Group Connected
szybkie przestawianie	pneumatyczne
wielkość wyświetlacza	24 cal
Rodzaj produktu	Przyrządy nastawcze