

HEDI

Bębny kablowe z blachy stalowej dla państw F, B, PL i CZ, typ: 40N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081107 40N
GTIN	4003644013487
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami **państw F, B, PL i CZ.**

stalowy bęben kablowy z ocynkowanej blachy stal. 1,25 mm, całkowicie uziemiony. Potrójne gniazdo wtykowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. Do **stałego** zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wymaganiom **BGI 600** (przemysł). Zabezpieczone przed bryzgami wody IP 44.

kabel neoprenowy

stopień ochrony IP: IP 44

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: kategoria 1 (K1) wg BGI

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16 A) W

klasa przewodu: H07RN-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: neopren

długość przewodu: 40 m

Opis techniczny

typ	40N
-----	-----

Napięcie w sieci	250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
długość przewodu	40 m
klasa przewodu	H07RN-F
rodzaj przewodu	3G1,5
materiał kabla	neopren
stopień ochrony IP	IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	kategoria 1 (K1) wg BGI