

KERN**Wagi platformowe o wysokiej rozdzielczości, typ DS Wysoka rozdzielczość, maksymalny zakres ważenia: 65kg**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 479611 65 |
| GTIN | 4045761356993 |
| Klasa artykułu | 47D |

Opis

Wykonanie:

- Solidna waga platformowa do ważenia paczek, do zastosowań przemysłowych i do zliczania.
- Moduł wskazujący o wysokości cyfr 21 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą przewodem elastycznym.
- Wytrzymała obudowa metalowa z pokrowcem na wyświetlacz.
- Łatwa, intuicyjna obsługa menu dzięki trybowi dialogowemu (tak / nie) na wyświetlaczu.
- Zasilanie z sieci albo z akumulatora (akumulator dostępny na zapytanie).
- Możliwość dowolnego programowania jednostek ważenia (np. masy śruby).
- Automatyczna optymalizacja odniesienia umożliwia dokładne zliczanie.
- Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).
- Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt.
- Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
- Numeryczne odjęcie tary dla znanej masy pojemnika. Przydatne do kontroli poziomu napełnienia.
- Wskazywanie w procentach: wyświetlanie odchyłki od masy referencyjnej w % zamiast w gramach.
- KERN Universal Port (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych kart złącza KUP (niewchodzących w zakres dostawy), jak na przykład RS-232, USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.

w dostawie::

Zasilacz sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Wewnętrzne i zewnętrzne akumulatory, waga kontrolna, uchwyt ścienny, drukarka, statyw i adapter złącz takich jak RS-232, USB na życzenie.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| czas narastania sygnału | 3 s |
| masa netto | 19 kg |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| oznaczenie producenta | DS |
| wymiary szalki | 500×400 mm |
| odczyt | 0,5 g |
| powtarzalność | 0,5 g |
| min. masa sztuki | 5 g |
| Kalibracja | Cena na zapytanie ofertowe |
| maks. zakres ważenia | 0 - 65 kg |
| wysokość cyfr wyświetlacza | 18 mm |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja wagi maks. zakres ważenia 100 kg | 027700 100 |
|---|------------|