

Garant**Tarcze do oczyszczania (A) , Ø tarczy: 115mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566757 115
GTIN	4067263046875
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Szczególnie **odporna, gęsto tkana drobna struktura włókniny** o dużej **elastyczności** i wydajności szlifowania.

Zastosowanie:

Do oczyszczania i usuwania zadziorów **z precyzyjnym wykończeniem powierzchni**.
talerz z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania w szlifierkach kątowych.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	11000 min ⁻¹
Ø otworu	22,23 mm
zalecana prędkość obrotowa	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø tarczy	115 mm
stopień twardości	miękkie
ziarnistość	równiaki
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
opis kształtu	płaskie
maks. prędkość obwodowa	60 m/s
Rodzaj produktu	Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		