



Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, Ø 12 mm, Ø mocowania D1: 5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302145 5
GTIN	
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Tulejka redukcyjna GZB-S Schunk.

Ze szczelinami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
- Dokładność ruchu obrotowego $\pm 5 \mu\text{m}$ (dokładność systemu przy $3 \times D$).
- Dokładność ruchu obrotowego $\pm 2 \mu\text{m}$ (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Pasuje do:

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 20 mm.

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 12 mm
dokładność ruchu obrotowego systemu	5 μm
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne

