



## Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, Ø 12 mm, Ø mocowania D1: 6mm



### Dane zamówienia

|                  |          |
|------------------|----------|
| Numer katalogowy | 302145 6 |
| GTIN             |          |
| Klasa artykułu   | 33T      |

### Opis

#### Wykonanie:

Tulejka redukcyjna GZB-S Schunk.

**Ze szczelinami kanalików chłodziwa.**

#### Zastosowanie:

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

#### Pasuje do:

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 20 mm.

### Opis techniczny

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ø zewnętrzna                        | 20 mm              |
| Atrybut nazwy produktu              | Ø 12 mm            |
| dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 $\mu\text{m}$    |
| Rodzaj produktu                     | Tulejki redukcyjne |

