

**Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, Ø 32 mm, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

302177 12

GTIN

Klasa artykułu

33T

**Opis****Wykonanie:****Ze szczelinami kanalików chłodziwa.****Zastosowanie:**

- **Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.**
- **Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.**
- **Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.**
- **Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).**
- **Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).**
- **Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.**

**Pasuje do:**

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 32 mm.

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna

32 mm

Atrybut nazwy produktu

Ø 32 mm

dokładność ruchu obrotowego systemu

5  $\mu\text{m}$ 

Rodzaj produktu

Tulejki redukcyjne

