

**Tulejka redukcyjna uszczelniona, Ø 12 mm, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302147 8
GTIN	
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:****Uszczelnione (zaślepka gumowa).****Zastosowanie:**

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
- Dokładność ruchu obrotowego $\pm 5 \mu\text{m}$ (dokładność systemu przy $3 \times D$).
- Dokładność ruchu obrotowego $\pm 2 \mu\text{m}$ (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Wyp. dodatkowe:

Wyciory walcowe nr 343720.

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	12 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 12 mm
dokładność ruchu obrotowego systemu	5 μm
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne

