

**Tulejka redukcyjna uszczelniona, Ø 32 mm, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

302187 10

GTIN

Klasa artykułu

33T

Opis**Wykonanie:****Uszczelniona (zaślepka gumowa).****Zastosowanie:**

- **Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.**
- **Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.**
- **Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.**
- **Dokładność ruchu obrotowego $\pm 5 \mu\text{m}$ (dokładność systemu przy $3 \times D$).**
- **Dokładność ruchu obrotowego $\pm 2 \mu\text{m}$ (dla tulejki redukcyjnej).**
- **Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.**

Wyp. dodatkowe:

Wyciory walcowe nr 343720.

Opis techniczny

Ø zewnętrzna

32 mm

Atrybut nazwy produktu

Ø 32 mm

dokładność ruchu obrotowego systemu

5 μm

Rodzaj produktu

Tulejki redukcyjne

