

**Tulejka redukcyjna uszczelniona, Ø 12 mm, Ø mocowania D1: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

302147 5

GTIN

Klasa artykułu

33T

**Opis****Wykonanie:****Uszczelnione (zaślepka gumowa).****Zastosowanie:**

- **Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.**
- **Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.**
- **Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.**
- **Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).**
- **Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).**
- **Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.**

**Wyp. dodatkowe:**

Wyciory walcowe nr 343720.

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna

12 mm

Atrybut nazwy produktu

Ø 12 mm

dokładność ruchu obrotowego systemu

5  $\mu\text{m}$ 

Rodzaj produktu

Tulejki redukcyjne

