



## Narzędzie nasadzone, klucz płaski, rozwartość klucza: 5,5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657323 5,5
GTIN	4580135821672
Klasa artykułu	66F

### Opis

#### Dane dot. zastos.:

#### Legenda do rysunku i równania:

- $L_1$  = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- $l_2$  = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- $L_3$  = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- $L_4$  = wymiar końcówki wymiennej
- $L$  = długość całkowita narzędzia
- $T_1$  = moment dokręcania do ustawienia
- $T_2$  = zalecany moment obrotowy

#### Pasuje do:

Klucze dynamometryczne: Nr 657320, wielk. 2 i 5

### Opis techniczny

rozwartość klucza	5,5 mm
wymiar S	25 mm
wysokość h	3 mm
chwyt trzpieniowy	Ø 6 mm

szerokość b	13 mm
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne, klucz płaski