



## Nasadki z grzechotką przełączalną, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Klasa artykułu	66F

### Opis

#### Wykonanie:

Nasadka z grzechotką przełączalną z 48 zębami i kątem ponownego chwytu 7,5°.

#### Dane dot. zastos.:

#### Legenda do rysunku i równania:

- $L_1$  = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- $l_2$  = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- $L_3$  = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- $L_4$  = wymiar końcówki wymiennej
- $L$  = długość całkowita narzędzia
- $T_1$  = moment dokręcania do ustawienia
- $T_2$  = zalecany moment obrotowy

#### Pasuje do:

Klucze dynamometryczne: Nr 657320, wielk. 2 i 5

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
--	---------

liczba zębów	48
wysokość h	8 mm
wymiar S	25 mm
chwyt trzpieniowy	Ø 6 mm
Seria	QH
szerokość b	15 mm
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka