

**Narzędzie nasadzone, klucz płaski, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657323 11
GTIN	4580135821740
Klasa artykułu	66F

Opis**Dane dot. zastos.:****Legenda do rysunku i równania:**

- L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
 l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
 L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
 L_4 = wymiar końcówki wymiennej
 L = długość całkowita narzędzia
 T_1 = moment dokręcania do ustawienia
 T_2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Klucze dynamometryczne: Nr 657320, wielk. 2 i 5

Opis techniczny

szerokość b	21 mm
rozwartość klucza	11 mm
chwyt trzpieniowy	Ø 6 mm
wysokość h	4,5 mm

wymiar S	25 mm
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne, klucz płaski