



Grzechotki wtykowe przełączalne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/4FcaI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657600 1-1/4F
GTIN	4018754334735
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej

L_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym

L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną

L_4 = wymiar końcówki wymiennej

L = długość całkowita narzędzia

T_1 = moment dokręcania do ustawienia

T_2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

wysokość h	13,8 mm
obciążenie ciągłe	42 Nm
wymiar S	17,5 mm
Seria	735
szerokość b	24 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
liczba zębów	60
narzędzie wymienne	Kończówki wymienne
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka