


Garant**Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, HSK-F 63, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307516 12
GTIN	4067263239741
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	12 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302135; 302140; 302145; 302147
L ₂	40 mm
Ø zewn. D	50 mm
Ø D ₂	32 mm
L ₃	46 mm

wymiar A długości wysięgu	85 mm
gwint M	M10×1
odcinek przesuwu V	10 mm
adapter	HSK-F 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Kształt	F
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Oprawki hydrauliczne

Akcesoria

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 3 mm	302135 3
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 6 mm	302135 6
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 3 mm	302140 3
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 6 mm	302140 6
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 5 mm	302140 5
Wyciory walcowez tworzywa sztucznego Ø czopu 12 mm	343720 12
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 8 mm	302135 8
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 5 mm	302135 5
Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1 8 mm	302140 8

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 4 mm

302135 4

Pośrednie tulejki zaciskoweuszczelnione Ø mocowania D1
4 mm

302140 4