

Garant

**GARANT Softcut® HSI z małą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
63/6mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214857 63/6
GTIN	4045197553461
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia. Szczególnie stabilna konstrukcja płytek, zapewniająca optymalne posuwy. Mocowanie płytek skrawających za pomocą specjalnej śruby o dużej wytrzymałości na ścinanie.

Zastosowanie:

Dla wysokiej jakości powierzchni. Frezowanie bez zadziorów.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

przy $a_e > 0,5 \times D$ a_p zredukować do maks. 6 mm.

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 8$ mm.

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych**. Do **obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych**.

Opis techniczny

śruby mocujące	219833 (15IP; 3,0 Nm)
----------------	-----------------------

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Ø ostrzy D_c	63 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SO.. 1205..
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219833