



Szlifierki kątowe, Typ: 72226760



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kąтова FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.

Odporna na kurz, mocna, niewymagająca konserwacji i trwała kompaktowa szlifierka kąтова z **bezszcotkowym silnikiem FEIN PowerDrive**.

Wielowymiarową ochronę użytkownika zapewniają:

- **Układ łagodnego rozruchu**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem**
- **Monitorowanie blokowania**
- **elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem**
- **Preselekcja prędkości obrotowej**
- **Monitorowanie odrzutu, uchwyt antywibracyjny i hamulec**

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

Opis techniczny

Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
oznaczenie producenta	CG 15-125 BL
masa	2,2 kg
cechy szczególne	Silnik bezszczotkowy
maksymalna prędkość obrotowa	3500 - 9000 min ⁻¹
maks. Ø tarczy	125 mm
maks. głębokość cięcia	35 mm
pobór mocy	1500 W
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe