



Szlifierki proste Akumulator, typ: 71230561



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- **Odporna na kurz i wydajna akumulatorowa szlifierka prosta.**
- **Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik elektryczny z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury.**
- **Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania. Optymalna prędkość obrotowa, ustalona dla wielu środków ściernych i materiałów przez bezstopniową, elektroniczną regulację obrotów.**

Długa szyjka wrzeczona. Długa, wąska szyjka umożliwia głębokie zanurzanie w obrabianych elementach (np. szlifowanie wnętrza rur).

w dostawie::

Z tulejką zaciskową Ø 6 mm, po 1 kluczu widlastym o rozwarości SW 13 i SW 17, walizka transportowa. **Bez akumulatora i ładowarki.**

wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do Ø 12 mm.

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073856 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	0

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
oznaczenie producenta	AGSZ 18-280 LBL AS
Maksymalna \varnothing tulejek zaciskowych	8 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
masa	1,6 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres prędkości obrotowej	9000 - 28000 min ⁻¹
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierki proste