



## Akumulatorowa frezarka do krawędzi ręczna, Typ: AKFH18-5AS



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.

Wydajna akumulatorowa frezarka do krawędzi umożliwiająca optymalne przygotowanie kolejnych warstw, do elastycznego zastosowania w warsztacie oraz na budowie. Akumulatorowa frezarka do krawędzi maks. 5 mm.

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki**, 1 maszyna z głowicą frezarską 45° (bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających), 3 śruby zaciskowe, 1 pasta miedziowa, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny 4 mm, 1 wkrętak do śrub Torx TX 15, 1 walizka narzędziowa z tworzywa.

#### wskazówka:

Niezbędne wyposażenie jest dostępne w naszym eSklepie od nr 078136 – 078138.

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073851 – 073859 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867.

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	AKFH 18-5 AS
kąt sfazowania	45 stopni
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>

promień	2,5 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Ø tarczy	98 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Maszyna do okrawania i fazowania