



Nożyce akumulatorowe do wycinania rowków/cięcia blachy, typ: 71300561



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe nożyce do wycinania rowków do zastosowań mobilnych.

Nożyce do wycinania rowków.

- **Wolne od odkształceń cięcie.**
- **Otwarta głowica skrawająca zapewnia najlepszy widok cięcia.**
- **System szybkiej wymiany QuickIN do szybkiej wymiany narzędzia bez użycia klucza i bez konieczności wykonywania prac nastawczych.**

w dostawie::

Włącznik z L-BOXX **bez** akumulatora i **bez** ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073851 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867. Ładowarki pod numerem 073866.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	0
masa	1,9 kg
maksymalna grubość stali 800 N/mm ²	0,8 mm

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
oznaczenie producenta	ABSS 18 1.6 E AS
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
min. promień łuku	90 mm
prędkość skrawania	5 - 8 m/min
maksymalna grubość stali 400 N/mm ²	1,6 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
Szerokość cięcia	5 mm
liczba skoków	3500 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Nożyce do cięcia blachy