

Garant GRIDLINE

Stojaki szafkowe, do wielkość płytki długość x szerokość: 1500X1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Klasa artykułu	41C

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja spawana łącznie z zestawem elementów łożyskujących. Możliwość wyrównywania nierówności podłoża za pomocą śrub do regulacji wysokości.

Stojaki szafkowe, obudowa z blachy stalowej, zależnie od rozmiaru z drzwiami skrzydłowymi (z półkami) i/lub szufladami, z systemem zamków GARANT. Kolor powłoki lakierniczej korpusu RAL7035 białe aluminium, fronty RAL 7016 antracytowy.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawo): 50; 75; 75; 100; 125 mm

wysokość użytkowa drzwiczek: 425 mm

Liczba półek: 1

Liczba obudów z drzwiami: 1

Liczba obudów z szufladami: 1

wskazówka:

Do izolujących drgania podstawek do maszyn należy zamówić 4x nr 086002, wielk. 850.

Opis techniczny

szerokość podstawy	1106 mm
wysokość użytkowa drzwiczek	425 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm

nośność powierzchniowa	2000 kg
głębokość podstawy	800 mm
wysokość podstawy	710 mm
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących	770 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20 mm
liczba półek	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
kompensacja wysokości	25 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Podstawa