

Garant**Hydrauliczne uchwyty zaciskowe smukłe Master Chuck, SK 40 A = 80, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302070 12
GTIN	4067263265139
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Smukła konstrukcja (kontur 4,5°, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
- Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
- Do 10x więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
- Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
- Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form. **Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.** Do wiercenia, rozwiercania i frezowania. Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

w dostawie::

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820 – 308835, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

Ø D ₂	24 mm
------------------	-------

Ø zewn. D	32 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
adapter	SK 40 A = 80
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Oprawki hydrauliczne