

Garant

Oprawki smukłe Master Chuck, kształt ADB, BT 40 A = 90, Ø mocowania D1: 10mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303438 10 |
| GTIN | 4067263265269 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- Smukła konstrukcja (kontur 4,5 °, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
- Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
- Możliwe do 10× więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
- Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
- Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.

Tam, gdzie wymagany jest **zredukowany kontur kolidujący**.

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

w dostawie::

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308802, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820 – 308835, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 90 mm |
| Ø zewn. D | 32 mm |
| odcinek przesuwu V | 10 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| adapter | BT 40 A = 90 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Kształt | ADB |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ . |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Strategia skrawania | HSC |
| z otworem na Balluffchip | tak |
| Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |