

Garant GRIDLINE

**Stojaki szafkowe, do wielkość płytki długość x szerokość: 630X630mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	431060 630X630
GTIN	4067263264958
Klasa artykułu	41C

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja spawana łącznie z zestawem elementów łożyskujących. Możliwość wyrównywania nierówności podłoża za pomocą śrub do regulacji wysokości.

**Stojaki szafkowe**, obudowa z blachy stalowej, zależnie od rozmiaru z drzwiami skrzydłowymi (z półkami) i/lub szufladami, z systemem zamków GARANT. Kolor powłoki lakierniczej korpusu RAL7035 białe aluminium, fronty RAL 7016 antracytowy.

**Umieszczenie:**

wysokość użytkowa drzwiczek: 345 mm

Liczba półek: 1

Liczba obudów z drzwiami: 1

Liczba obudów z szufladami: 0

**wskazówka:**

Do izolujących drgania podstawek do maszyn należy zamówić 4x nr 086002, wielk. 850.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa drzwiczek	345 mm
szerokość podstawy	606 mm

głębokość podstawy	600 mm
nośność powierzchniowa	500 kg
wysokość podstawy	710 mm
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących	770 mm
liczba półek	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
kompensacja wysokości	25 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Podstawa