

Imadła szlifierskie i kontrolne ze śrubą wrzecionową, szerokość szczęk A: 120mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	363250 120
GTIN	4067263239581
Klasa artykułu	32K

Opis

Wykonanie:

Szlifowane rowki pryzmowe.

W całości z hartowanej i **precyzyjnie szlifowanej ze wszystkich stron** stali. Możliwa obróbka detali z czterech stron.

Szlifowane rowki pryzmowe.

Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli**.

Klasa dokładności:

W zakresie **0,005 mm** / 100 mm.

w dostawie::

Wraz ze stabilnym **etui**.

Opis techniczny

masa	13,9 kg
wysokość szczęk C	40 mm
długość całkowita a	255 mm
szerokość szczęk A	120 mm
maksymalny rozstaw b	140 mm
wysokość korpusu G	55 mm
szerokość całkowita B	120 mm

Rodzaj produktu

Imadło kontrolne