


## Imadła szlifierskie i kontrolne z możliwością szybkiego nastawiania, szerokość szczęk A: 120mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	363240 120
GTIN	4067263239550
Klasa artykułu	32K

### Opis

#### Wykonanie:

Wyszlifowana pryzma.

W całości ze stali; hartowane na wskroś i **szlifowane ze wszystkich stron** do obróbki 4-stronnej.

**Z szybkim przestawianiem (bez użycia śruby).**

#### Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli.**

#### Klasa dokładności:

W zakresie **0,005 mm / 100 mm.**

#### w dostawie::

Wraz ze stabilnym **etui.**

### Opis techniczny

długość całkowita a	255 mm
wysokość korpusu G	55 mm
wysokość szczęk C	40 mm
masa	13,9 kg
maksymalny rozstaw b	140 mm
szerokość całkowita B	120 mm

szerokość szczęk A

120 mm

Rodzaj produktu

Imadło kontrolne