


## Imadła szlifierskie i kontrolne z możliwością szybkiego nastawiania, szerokość szczęk A: 70mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	363240 70
GTIN	4067263239543
Klasa artykułu	32K

### Opis

#### Wykonanie:

Wyszlifowana pryzma.

W całości ze stali; hartowane na wskroś i **szlifowane ze wszystkich stron** do obróbki 4-stronnej.

**Z szybkim przestawianiem (bez użycia śruby).**

#### Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli.**

#### Klasa dokładności:

W zakresie **0,005 mm / 100 mm.**

#### w dostawie::

Wraz ze stabilnym **etui.**

### Opis techniczny

wysokość szczęk C	30 mm
wysokość korpusu G	32 mm
masa	3 kg
szerokość szczęk A	70 mm
długość całkowita a	160 mm
szerokość całkowita B	70 mm

maksymalny rozstaw b

80 mm

Rodzaj produktu

Imadło kontrolne