



## Zwornice jednoręczne przekładane z obrotowym uchwytem, rozstaw: 450mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

860288 450

GTIN

Klasa artykułu

83K

### Opis

#### Wykonanie:

Górna oraz dolna część z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym. Szyna z profilem drążonym ze stali czernionej. Plastikowa obudowa chroni mechanizm chwytu przed pyłem i wiórami. Uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję przetłaczania, a tym samym lepsze przyłożenie siły. Po drugie, po zakończeniu mocowania można go również odchylić poza obszar roboczy. Umożliwia to zastosowanie kilku ścisków w ciasnej przestrzeni.

- **2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z dźwignią pompy.**
- **Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie uchwytu wokół szyny.**
- **12-stopniowy mechanizm zapadkowy z funkcją przytrzymywania położenia uchwytu.**
- **Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi.**
- **Siła mocowania do 1400 N.**
- **Przełączanie pomiędzy mocowaniem a rozwieraniem bez użycia narzędzi.**
- **Obsługa jedną ręką bez wysiłku.**

### Opis techniczny

przekrój przewodnicy

18x5 mm

maksymalna siła zaciskająca

1400 Nm

Rozstaw	450 mm
zakres rozwierania	195 - 615 mm
wysięg	80 mm
oznaczenie producenta	EZ360
masa	0,96 kg
Rodzaj produktu	Zwornica