

AEG

Akumulatorowa szlifierka kąтова bez akumulatora, typ: BEWS18BLPX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Bezszcotkowa i wydajna szlifierka kąтова 18 V o kompaktowej konstrukcji.

- **Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej.**
- **Przełącznik łopatkowy dla większej kontroli i bezpieczeństwa.**
- **Ostrzegawcza lampa LED do ochrony przed przeciążeniem.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073820 i nr 073846.

Opis techniczny

maks. głębokość cięcia	26 mm
maks. wibracje wg EN	5,4 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. Ø tarczy	125 mm
układ czuwakowy	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Układ łagodnego rozruchu	nie
masa	2,16 kg
oznaczenie producenta	BEWS18-125BLPX2-0
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
Kickbackstop	nie
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe